




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille



Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Koko tuotenimi	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674086600
Paikallisen koodin kuvaus	4025113
Tilauuskoodi	74086600
Tuotekoodi (12NC)	913700752326
Paikallinen koodi	4025113
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696740866
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696740873

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

