


PHILIPS

Lighting



HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Τύπος βύσματος	
Κωδικός εφαρμογής	L33-A2-TS		Screw
Σχεδίαση	HD1-123	Χαρακτηριστικά συστήματος	
Τύπος λαμπτήρα	SON	Όνομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	100 W
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα	Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Θερμοκρασία	
Τάση εισόδου	230 V	Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	130 °C
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-30 °C
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,85	T-περιέλιξη (μέγ.)	130 °C
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8% - +6%	Κανονικές συνθήκες Delta-T	65 °C
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10% - +10%	Εγκριση και εφαρμογή	
Ένταση ρεύματος εισόδου με διόρθωση PF	0.6 A	Ενεργή προστασία θερμοκρασίας	Yes
Ένταση ρεύματος εισόδου χωρίς διόρθωση PF	1.2 A	Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate
Συντελεστής ισχύος χωρίς εξισορρόπηση PF (ονομ.)	0,4	Στοιχεία προϊόντος	
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	14.8 W	Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869674094100
Καλωδίωση			
Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm		
Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	2.5 mm ²		

HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC	8718696740941
Κωδικός παραγγελίας	74094100
Local Code	BSN100L33TS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	913700752526
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	1,380 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

