


PHILIPS

Lighting



HID-HeavyDuty BSN

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Kapseloidut liitälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	L33-A2-TS
Suunnittelu	HD1-123
Lampputyyppi	SON
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,85
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8%-+6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10%-+10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	0,6 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	1,2 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,4
Tehohäviöt (nim.)	14,8 W
Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6,0 mm
Liitälaitteen liitäläjähdön poikkipinta-ala	2,5 mm ²
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäläite-lamppu-järjestelmän teho	100 W

Sytytinsuositus	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
-----------------	--

Lämpötila

T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	130 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	65 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet



Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869674094100
Tilauksetunimen nimi	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - tuote	8718696740941
Tilauksetunin koodi	74094100
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	913700752526
Nettopaino (kappale)	1,380 kg

HID-HeavyDuty BSN

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

