

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674094100
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	74094100
Câblage		Code 12NC	913700752526
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8718696740941
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740958
Nom du produit de la commande	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz		

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

