




HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI- hez

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektróddal használható betokozott elektromágneses réz/vas előtéték



Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Teljes terméknév	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674094100
Rendelési kód	74094100
Cikkszám (12NC)	913700752526
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696740941
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8718696740958

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

