




HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ontsteker

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz


Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871869674094100
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	8718696740941
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700752526
		Lokale code	BSN100L33-A2TS
		Numerator - Aantal per pak	1
		EAN/UPC - product/behuizing	8718696740941
		Numerator - Dozen per buitendoos	6
		EAN/UPC - Case	8718696740958
Bedrading			
Connectortype	Schroef		
Keurmerken en classificaties			
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat		
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz		

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

