




Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru electromagnetice încapsulate pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Cablaj	
Tip conector	Șurub
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Numele complet al produsului	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674094100
Cod de comandă	74094100
Număr material (12NC)	913700752526
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696740941
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696740958

Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

Cote



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

