



HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnált elektromágneses réz előtéték CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyűjtővel történő használathoz

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz

Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar



Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Teljes terméknev	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674096500
Rendelési kód	74096500
Cikkszám (12NC)	913700752626
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696740965
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696740972

HID-Basic BSN/BMH MK4 felpárhuzamos

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

