



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Balastros em cobre electromagnéticos impregnados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Nome do produto completo	
Tensão de entrada	230 V	Nome do produto completo	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Frequência de linha	50 Hz	Código do produto completo	871869674096500
Frequência de entrada	50 Hz	Código de encomenda	74096500
Cablagem		N.º material (12NC)	913700752626
Tipo de conector	Parafuso	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Aprovação e aplicação		EAN/UPC - Produto/caixa	8718696740965
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC	Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
		EAN/UPC - Caso	8718696740972
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

