


HID-HeavyDuty BSN

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Kapseloidut liitäntälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz

Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi


Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Koko tuotenimi	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674100900
Tilauskoodi	74100900
Tuotekoodi (12NC)	913700752826
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696741009
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696741016

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HID-HeavyDuty BSN

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.