



HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz


Balastros em cobre/ferro electromagnéticos encapsulados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Nome do produto completo	
Tensão de entrada	230 V	Nome do produto completo	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Frequência de linha	50 Hz	Código do produto completo	871869674100900
Frequência de entrada	50 Hz	Código de encomenda	74100900
Cablagem		N.º material (12NC)	913700752826
Tipo de conector	Parafuso	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Aprovação e aplicação		EAN/UPC - Produto/caixa	8718696741009
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC	Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Dados do produto		EAN/UPC - Caso	8718696741016
Nome de produto da encomenda	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz		

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

