


Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru electromagnetice încapsulate pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) şi SON

Catalog de date

Funcţionare şi sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvenţă linie	50 Hz
Frecvenţă de intrare	50 Hz

Cablaj	
Tip conector	Şurub


Aprobare şi aplicaţie	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC

Date despre produs	
Nume comandă produs	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Numele complet al produsului	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674100900
Cod de comandă	74100900
Număr material (12NC)	913700752826
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696741009
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696741016

Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

Cote



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.