



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot		Koko tuotenimi		BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
Tulojännite	230 V	Full EOC		871869674102300	
Viivatiheys	50 Hz	Paikallisen koodin kuvaus		4025115	
Syöttötaajuus	50 Hz	Tilauuskoodi		74102300	
Johdotus		Tuotekoodi (12NC)		913700752926	
Liitintyyppi	Ruuvi	Paikallinen koodi		4025115	
Merkinnät ja luokitukset		SAP-osoittaja – määrä/pakkaus		1	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus	EAN/UPC – tuote/kotelo		8718696741023	
Tuotetiedot		SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa		6	
Tilaustuotteen nimi	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	EAN/UPC – laatikko		8718696741030	

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

