



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674108500
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	8718696741085
Câblage		Code 12NC	913700753126
Type de connecteur	Vis	Code de commande local	BSN250L33-A2TS
Approbation et application		Quantité par pack	1
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Code EAN – Produit/Boîte	8718696741085
Données du produit		Conditionnement par carton	6
Nom du produit de la commande	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	Codes EAN/UPC – Boîte	8718696741092

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

