

**PHILIPS**

Lighting



# HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ontsteker

## BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

### Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L33-A2-TS
Vormgeving	HD2-151
Lamptype	SON/MH
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	1.4 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	3 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,4
Vermogensverliezen (nom.)	25.4 W

Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm <sup>2</sup>

Connectortype	Schroef
---------------	---------

Systeemeigenschappen	
Condensator	32µF/250V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	250 W
Aanbevolen ontsteker	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)

Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	75 °C

Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat


## HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

### Productgegevens

Volledige productcode	871869674108500
Productnaam voor bestelling	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696741085
Bestelcode	74108500
Local Code	BSN250L33-A2TS

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	913700753126
Netto gewicht (per stuk)	2,800 kg

### Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

