



Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru electromagnetice încapsulate pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Cablaj	
Tip conector	Șurub
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Numele complet al produsului	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674108500
Cod de comandă	74108500
Număr material (12NC)	913700753126
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696741085
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696741092

Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

Cote



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

