



HF-Regulator Intelligent Touch och DALI PL-T/C

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Smart HF-driftdon för ljusreglering, med DALI (Digital Addressable Lighting Interface enligt IEC62386) eller touchknapp för ljusreglering av lysrör. Har ett korridorläge som kan programmeras med Philips MultiOne. Högfrekvensdrift förbättrar ljuskvalitet och lampans livslängd. Föregriper kommande lagstiftning eftersom den uppfyller A1BAT-kraven. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klassl och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	195-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	45 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
12	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 250-serien


Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 250-serien
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-25 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (max)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	TD
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 123x79x33

HF-Regulator Intelligent Touch och DALI PL-T/C

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	-
Godkännandemärkningar	EMC CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Full EOC	871829171862800
Beskrivning av lokal kod	7980638
Beställningsnummer	71862800
Materialnummer (12NC)	913700761966
Lokal kod	7980638
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291718628
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718291718635

Måttskiss



Product
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	4,5 mm

