



Dynalite Leading Edge Dimmers

DDLE802

Dynalite Leading Edge Dimmer -himentimen ohjaimet sopivat valaistuspiireihin, joissa on resistiivisiä ja induktiivisia ominaisuuksia, kuten verkkojännitettä käyttävät hehkulamput sekä neon- ja matalajännitelamput, joissa on yhteensopiva elektroninen liitälaitte. Ratkaisu on saatavana sekä DIN-kisko- että seinärasiamallina. Dynalite Leading Edge Dimmer -himentimen ohjaimet mahdollistavat eri piirimäärien ja -kokojen käytön. Näin ne toimivat erikseen tai osana järjestelmää sopien kaikkien projektien vaatimuksiin. Seinärasiahimentimen ohjaimet on suunniteltu saavuttamaan yli 100 mikrosekunnin nousuaika, mikä vähentää hehkulangan ja syöttöjännitteen ääntä. Tämä puolestaan pidentää lampun ikää. Himentimet on suunniteltu yhteensopiviksi elektronisten muuntajien kanssa, joten valovirran rajausta tarvitaan tavallista vähemmän ja näin kanavan koko kapasiteetti saadaan käyttöön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DDLE802

Koko tuotenimi	DDLE802
Full EOC	871016350500800
Tilauuskoodi	50500800
Tuotekoodi (12NC)	913703000009
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163505008
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163505015

Dynalite Leading Edge Dimmers

Mittapiirros

