



Dynalite Leading Edge Dimmers

DDLE802

Dimmerele Leading Edge sunt ideale pentru circuitele de iluminare cu proprietăți rezistive și inductive, inclusiv aparate de iluminat incandescente legate la rețea, neon și lămpi cu tensiune joasă;. Cu transformator/driver electronic compatibil. Disponibil atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete, Dynalite permite utilizarea unei game ample de variatoare „leading edge”, având un număr mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcționează individual sau ca parte a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerință a proiectului. Dimmerele cu cutie pentru perete au fost proiectate pentru a atinge timpi de ascensiune de peste 100μS, generând uzuri mici ale filamentelor, reducând zgomotul sursei de tensiune, prelungind astfel viața lămpii. Reostatele sunt proiectate pentru a fi compatibile cu transformatoarele electronice, necesitând reduceri mai mici ale sarcinilor de funcționare, permițând astfel utilizarea canalului la capacitate maximă.

Catalog de date

Informații generale	
Observații	Descărcați Iluminat – Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă
Marcaj CE	Marcaj CE
În conformitate cu RoHS	Da
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la 0 până la +40 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	DDLE802

Numele complet al produsului	DDLE802
Full EOC	871016350500800
Cod de comandă	50500800
Număr material (12NC)	913703000009
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163505008
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8710163505015

Dynalite Leading Edge Dimmers

Cote

