



Dynalite Leading Edge Dimmers

DLE410

Styrenheter för framkantsdimrar är perfekta för belysningskretsar med resistiva och induktiva egenskaper, inklusive nätspänningsanslutna glödlampor, neon- och lågspänningsljuskällor med en kompatibel elektronisk transformator. Dynalite finns i konfigurationer för både DIN-skena och väggdosa och har stöd för att många olika styrenheter för framkantsdimrar med olika antal kretsar och storlekar ska fungera individuellt eller som en del av ett system, vilket uppfyller alla projektkrav.

Styrenheter för väggmonterade dimrar är utformade för att uppnå stigtider över 100 μ s vilket ger mindre ljud från glödtråden och matningsspänningen för utökad livslängd för lampan. Dimrarna är utformade för att vara kompatibla med elektroniska transformatorer, som kräver mindre sänkning, vilket gör det möjligt att utnyttja kanalens hela kapacitet.

Produktdata

Allmän information	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ
CE-märkning	CE-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja

Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +40 °C

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DLE410

Fullständigt produktnamn	DLE410
Full EOC	871016350526800
Beställningsnummer	50526800
Materialnummer (12NC)	913703006009
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163505268
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8710163505275

Dynalite Leading Edge Dimmers

Måttskiss

