



Dynalite Leading Edge Dimmers

DLE1205

Stmívače s regulací v náběhové hraně jsou ideální pro okruhy osvětlení s rezistivními a induktivními vlastnostmi, včetně žárovek napájených ze sítě, neonových a nízkonapěťových, světelných zdrojů s kompatibilním elektronickým transformátorem. Dynalite je k dispozici v provedení s montáží na lištu DIN a v nástěnných skříňkách a podporuje širokou řadu ovladačů stmívačů v náběžné hraně s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém zapojení, podle požadavků libovolného projektu. Stmívače v nástěnných skříňkách byly navrženy tak, aby dosahovaly doby náběhu přes 100 μ S, což snižuje bzučení vláken a šum napájecího napětí a zajišťuje tak delší životnost zdroje. Stmívače jsou navrženy pro kompatibilitu s elektronickým transformátory a vyžadují méně snižování výkonu, je proto možné využít plnou kapacitu kanálu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	DLE1205
Značka CE	Značka CE	Objednací kód	871016350542800
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	50542800
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	913703010009
Rozsah okolních teplot	0 až +40 °C	Číslování SAP – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabici	8710163505428
Objednací název produktu	DLE1205	Pouzdro – EAN/UPC	1
		8710163505435	

Dynalite Leading Edge Dimmers

Rozměrové výkresy

