



Dynalite Dimmaktoren

DLE1210GL

Phasenanschnitts-Dimmer eignen sich ideal für Stromkreise mit ohmschen und induktiven Eigenschaften wie direkt per Netzspannung betriebene Glüh-, Neon- oder Niedervoltlampen mit entsprechendem elektronischen Transformator. Dynalite Produkte sind je nach den Projektanforderungen für die Montage auf DIN-Hutschiene und in Unterverteilungen sowie in zahlreichen Schaltkreisen und Größen erhältlich und können einzeln oder als Bestandteil eines Systems verwendet werden. In Unterverteilungen untergebrachte Dimmer erreichen Anstiegszeiten von über 100 µs, wodurch die Geräuscentwicklung des Leuchtmittels und der Versorgungsspannung deutlich zurückgeht und die Lampen entsprechend länger halten. Die Dimmer sind mit elektronischen Transformatoren kompatibel, so dass ihre Leistung seltener reduziert werden muss und alle Kanäle vollständig genutzt werden können.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamtbezeichnung des Produkts DLE1210GL	
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Gesamt-Produktcode	871016350568800
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Bestellcode	50568800
EU RoHS-konform	Ja	Material-Nr. (12NC)	913703014009
Temperatur		Anzahl pro Verpackung	1
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163505688
Produktdaten		Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Bestell-Produktname	DLE1210GL	EAN Umverpackung	8710163505695

Dynalite Dimmaktoren

Abmessungsskizzen

