



Dynalite Leading Edge Dimmers

DLE1210GL

Philips Dynalite ondersteunt een brede keuze aan dimunits die compatibel zijn met de meeste lamptypes. Door de juiste dimmer voor verschillende lamptypes te selecteren, kan een onbegrensd aantal combinaties van dimunits gekozen worden om in één project samen te werken. Doordat ze gebruikmaken van de allernieuwste microprocessortechnologie biedt elke Philips Dynalite-dimmer tal van speciale ingebouwde functies voor de lichtregelingsbranche. Dankzij het in de branche toonaangevende dimmen met een verloopresolutie van 16 bits, is ultrasoepel dimmen mogelijk in projecten waar knippervrije scèneaanpassingen van wezenlijk belang zijn. De dimmers kunnen, geactiveerd door een netwerkbericht, de ene scène gelijkmatig laten overvloeien naar een andere gedurende een periode uiteenlopend van 1 seconde tot 23 uur. Dit vergemakkelijkt het programmeren en een soepele overgang van de ene scène naar de andere; een eigenschap die perfect is voor daglichtbenutting in projecten die energimanagement vereisen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.
CE-markering	CE-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +40 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DLE1210GL

Volledige productnaam	DLE1210GL
Full EOC	871016350568800
Bestelcode	50568800
Materiaalnr. (12NC)	913703014009
Lokale code	DLE1210GL
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163505688
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8710163505695

Dynalite Leading Edge Dimmers

Maatschets

