



Reguladores de corte de fase Dynalite

DLE1220GL

12 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum load per channel of 20 A.


El DLE1220GL-S es un controlador de regulador de corte ascendente de 12 canales con una carga máxima de 20 A por canal y una carga total de dispositivo de 180 A. Es apto para su uso con fuentes de luz incandescentes, de neón y determinadas fluorescentes, así como con transformadores electrónicos regulables de corte ascendente y de núcleo de hierro.

Datos del producto


Información general		Nombre de producto del pedido	
Marca CE	Marcado CE	Nombre de producto del pedido	DLE1220GL
Comentarios	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options	EAN/UPC - Producto	8710163505725
Conforme con EU RoHS	Sí	Código de pedido	50572500
Condiciones de aplicación		Cantidad por paquete	1
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +40 °C	Numerador - Paquetes por caja exterior	1
Datos de producto		N.º de material (12NC)	913703016009
Código de producto completo	871016350572500	Peso neto (pieza)	29,000 kg

Reguladores de corte de fase Dynalite

Plano de dimensiones



Dynalite Leading Edge Dimmers



Dynalite Leading Edge Dimmers

