



Dynalite Leading Edge Dimmers

DLE1220GL

Philips Dynalite ondersteunt een brede keuze aan dimunits die compatibel zijn met de meeste lamptypes. Door de juiste dimmer voor verschillende lamptypes te selecteren, kan een onbegrensd aantal combinaties van dimunits gekozen worden om in één project samen te werken. Doordat ze gebruikmaken van de allernieuwste microprocessortechnologie biedt elke Philips Dynalite-dimmer tal van speciale ingebouwde functies voor de lichtregelingsbranche. Dankzij het in de branche toonaangevende dimmen met een verloopresolutie van 16 bits, is ultrasoepel dimmen mogelijk in projecten waar knippervrije scèneaanpassingen van wezenlijk belang zijn. De dimmers kunnen, geactiveerd door een netwerkbericht, de ene scène gelijkmatig laten overvloeien naar een andere gedurende een periode uiteenlopend van 1 seconde tot 23 uur. Dit vergemakkelijkt het programmeren en een soepele overgang van de ene scène naar de andere; een eigenschap die perfect is voor daglichtbenutting in projecten die energimanagement vereisen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.
CE-markering	CE-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +40 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DLE1220GL

Volledige productnaam	DLE1220GL
Full EOC	871016350572500
Bestelcode	50572500
Materiaalnr. (12NC)	913703016009
Lokale code	DLE1220GL-S
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163505725
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8710163505732

Dynalite Leading Edge Dimmers

Maatschets

