



Dynalite Leading Edge Dimmers

DTE1210

DTE1210

Τα χειριστήρια με ροοστάτη τύπου leading edge (τεχνολογίας αποκοπής αρχής της κυματομορφής) είναι ιδανικοί για κυκλώματα φωτισμού με αντιστατικές και αγώγιμες ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων φωτιστικών πυράκτωσης, λαμπτήρες νέον και χαμηλής τάσης, με συμβατό ηλεκτρονικό μετατροπέα. Αυτή η λύση Dynalite, που διατίθεται τόσο σε διαμόρφωση ράγας DIN, όσο και επίτοιχου κουτιού, δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας ευρείας σειράς χειριστηρίων με ροοστάτη τύπου leading edge (τεχνολογίας αποκοπής αρχής της κυματομορφής) με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για αυτόνομη λειτουργία ή λειτουργία ως μέρος συστήματος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις κάθε έργου. Τα χειριστήρια ρυθμιστών έντασης κιβωτίου τοίχου έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνονται χρόνοι ανόρθωσης κυκλώματος μεγαλύτεροι από 100 μ S, που παράγουν μειωμένη φθορά του νήματος, μειωμένο θόρυβο τάσης τροφοδοσίας και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής. Οι ρυθμιστές έντασης έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατοί με ηλεκτρονικούς μετατροπέες, οι οποίοι απαιτούν περιορισμένη αξιοποίηση της ονομαστικής τιμής, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της πλήρους δυναμικότητας του καναλιού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού - Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +40 °C
----------------------------------	--------------

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DTE1210
Πλήρες όνομα προϊόντος	DTE1210
Full EOC	871016350586200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DTE1210

Dynalite Leading Edge Dimmers

Κωδικός παραγγελίας	50586200
Αρ. υλικού (12NC)	913703022009
Τοπικός κωδικός	DTE1210
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163505862

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8710163505879

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

