



Dynalite Leading Edge Dimmers

DTE1210

Philips Dynalite ondersteunt een brede keuze aan dimunits die compatibel zijn met de meeste lamptypes. Door de juiste dimmer voor verschillende lamptypes te selecteren, kan een onbegrensd aantal combinaties van dimunits gekozen worden om in één project samen te werken. Doordat ze gebruikmaken van de allernieuwste microprocessortechnologie biedt elke Philips Dynalite-dimmer tal van speciale ingebouwde functies voor de lichtregelingsbranche. Dankzij het in de branche toonaangevende dimmen met een verloopresolutie van 16 bits, is ultrasoepel dimmen mogelijk in projecten waar knippervrije scèneaanpassingen van wezenlijk belang zijn. De dimmers kunnen, geactiveerd door een netwerkbericht, de ene scène gelijkmatig laten overvloeien naar een andere gedurende een periode uiteenlopend van 1 seconde tot 23 uur. Dit vergemakkelijkt het programmeren en een soepele overgang van de ene scène naar de andere; een eigenschap die perfect is voor daglichtbenutting in projecten die energiemanagement vereisen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.
CE-markering	CE-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +40 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DTE1210

Volledige productnaam	DTE1210
Full EOC	871016350586200
Bestelcode	50586200
Materiaalnr. (12NC)	913703022009
Lokale code	DTE1210
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163505862
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8710163505879

Dynalite Leading Edge Dimmers

Maatschets

