



Dynalite Sensors

DUS360CS-DALI

Gama de senzori Philips Dynalite combină detectarea mișcării, detectarea nivelului de lumină și receptarea IR (infraroșii) într-o singură unitate. Fiecare dintre aceste caracteristici poate fi acționată concomitent, permițând scenarii de automatizare cum ar fi aprinderea luminilor după detectarea mișcării și apoi reglarea nivelului intensității luminoase odată cu măsurarea luminii solare, oferind astfel economii suplimentare la consumul de energie. Prin combinarea fiecăreia dintre aceste funcții într-un singur dispozitiv, se îmbunătățește eficiența operațională. Fiecare senzor are un microprocesor încorporat, care permite funcțiilor logice să controleze o cameră de dimensiuni mici, podeaua unei clădiri sau o clădire întreagă. Toți senzorii primesc putere de la rețeaua DyNet, și, deoarece sunt complet programabili de la distanță, pot fi configurați să automatizeze și controleze un număr practic nelimitat de ieșiri controlate.

Catalog de date

Informații generale	
Observații	Descărcați Iluminat - Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă
Marcaj CE	Marcaj CE
În conformitate cu RoHS	Da
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la 0 până la +45 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	DUS360CS-D

Numele complet al produsului	DUS360CS-DALI
Full EOC	871869688852000
Cod de comandă	88852000
Număr material (12NC)	913703023909
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696888520
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696895528