



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC810GL

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodule. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	DMC810GL
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	Full EOC	871016350632600
CE-markering	CE-markering	Bestelcode	50632600
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Materiaalnr. (12NC)	913703028009
Operationele temperatuur		Lokale code	DMC810GL
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +40 °C	Numerator - Aantal per pak	1
Productgegevens		EAN/UPC - product/behuizing	8710163506326
Productnaam voor bestelling	DMC810GL	Numerator - Dozen per buitendoos	1
		EAN/UPC - Case	8710163506333

Dynalite Multipurpose Controllers

Maatschets

