



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC810GL

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodule. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.

Product gegevens

Algemene informatie		Productnaam voor bestelling	DMC810GL
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	Bestelcode	50632600
CE-markering	CE-markering	Lokale code	DMC810GL
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Numerator - Aantal per pak	1
Operationele temperatuur		Numerator - Dozen per buitendoos	1
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +40 °C	Materiaalnr. (12NC)	913703028009
Productgegevens		Volledige productnaam	DMC810GL
Full EOC	871016350632600	EAN/UPC - Case	8710163506333
		EAN/UPC - product/behuizing	8710163506326

Dynalite Multipurpose Controllers

Maatschets

