



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC810GL

În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obținerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncționale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieșiri prin diferite unități de module de ieșire. La folosirea controlerelor multifuncționale cu șină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcționalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator și sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinație, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea și previne irosirea capacității circuitelor care nu sunt necesare.

Catalog de date

Informații generale	
Observații	Descărcați Iluminat – Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă
Marcaj CE	Marcaj CE
În conformitate cu RoHS	Da
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la 0 până la +40 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	DMC810GL

Numele complet al produsului	DMC810GL
Full EOC	871016350632600
Cod de comandă	50632600
Număr material (12NC)	913703028009
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163506326
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8710163506333

Dynalite Multipurpose Controllers

Cote

