



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC810GL

Alla projekt kan kräva många olika typer av belysningsbelastning för att uppnå önskat resultat. Var och en av dessa belastningstyper kan i sin tur kräva olika styrningssätt. Dynalite-serien med flerk Funktionsstyrenheter gör det möjligt att anpassa utdatatyperna via olika utdatamodulenheter. Med flerk Funktionsstyrenheter för DIN-skenor är det möjligt att välja specifik styrningstyp för varje krets: relä, fram- eller bakkantsdimmer, driftdotsstyrning, styrenhet med förinstallerade funktioner, fläktstyrning och styrning av markiser/skärmar. Oavsett kombination kan flera belastningstyper styras från en och samma enhet. Detta förenklar installationen och förhindrar att kapacitet slösas på onödiga kretsar.

Produktdata

Allmän information	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ
CE-märkning	CE-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja

Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +40 °C

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DMC810GL

Fullständigt produktnamn	DMC810GL
Full EOC	871016350632600
Beställningsnummer	50632600
Materialnummer (12NC)	913703028009
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163506326
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8710163506333

Dynalite Multipurpose Controllers

Måttskiss

