



Dynalite signal- controllere til lysdæmpere

DMBC110

Dynalite-serien inden for signal-controllere til lysdæmpere er konstrueret, så den opfylder fremtidens projektkrav. De er i stand til at transmittere alle standarddriverprotokoller inden for industrien (1-10V, DSI, DALI og Broadcast DALI) og understøtter to installationsmåder for både DIN-skinne og vægboks, så fleksible installationsmuligheder sikres. Produktudvalget af Signal-controllere til lysdæmpere understøtter også et bredt udvalg af controllere til drivere med mange forskellige kredsløbsantal og størrelser, så de kan anvendes individuelt eller som del af et system og således passer til alle projektkrav.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Bemærkninger	Download venligst produktdatabladet for belysning for at få flere informationer og bestillingsmuligheder.	Det fulde produkt navn	DMBC110
CE-mærke	CE-mærke	Full EOC	871016350636400
EU RoHS-godkendt	Ja	Ordrekode	50636400
		Materialenr. (12NC)	913703030009
		SAP-tæller – antal pr. pakke	1
		EAN/UPC – Produkt/Æske	8710163506364
		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
		EAN/UPC – kasse	8710163506371
Temperatur			
Omgivende temperaturområde	0 til +50 °C		
Produktdata			
Ordreprodukt navn	DMBC110		

Dynalite signal-controllere til lysdæmpere

Målskitse

