



Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

DMBC110

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Nom de produit complet	DMBC110
Marquage CE	Marquage CE	Code EOC	871016350636400
Conforme à RoHS	Oui	Code de commande	8710163506364
Température		Code 12NC	913703030009
Gamme de températures ambiantes 0 à +50 °C		Code de commande local	DMBC110
Données du produit		Quantité par pack	1
Nom du produit de la commande	DMBC110	Code EAN – Produit/Boîte	8710163506364
		Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC – Boîte	8710163506371

Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

Schéma dimensionnel

