



Controller Signal Dimmer Dynalite

DMBC110

La gamma di controller Signal Dimmer Dynalite è stata progettata per soddisfare le esigenze future dei progetti. Questi prodotti sono in grado di trasmettere tutti i protocolli driver standard di settore (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e supportano due tipologie di installazione (guida DIN e scatola da parete) per consentire possibilità di installazione flessibili. La famiglia di controller Signal Dimmer consente anche a una vasta gamma di controller driver, con una varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte di un sistema, adattandosi quindi ai requisiti di qualsiasi progetto.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione
Marchio CE	Marchio CE
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +50 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DMBC110

Nome completo prodotto	DMBC110
Full EOC	871016350636400
Descrizione codice locale	DMBC110
Codice d'ordine	50636400
Codice materiale (12NC)	913703030009
Codice locale	DMBC110
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163506364
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8710163506371

Controller Signal Dimmer Dynalite

Disegno tecnico

