



Dynalite 訊號調光器控制器

DDBC300-D

Dynalite 系列訊號調光器控制器在設計上可滿足各種專案的未來需求。它們能夠傳輸所有的工業標準驅動器通訊協定 (1-10V、DSI、DALI 與播送 DALI) 並同時支援包括鋁軌與牆壁安裝盒在內的兩種系列安裝作業，以獲得彈性的安裝機會。訊號調光器控制器系列還支援廣泛的驅動器控制器，並藉由各式各樣的電路數量與大小單獨運作，或是和系統部分元件共同運作，因此可滿足各種專案需求。

产品数据

一般資訊	
備註	請下載照明 - 產品資料表以了解更多資訊和訂購選項
CE 標誌	CE 標誌
符合歐盟 RoHS 標準	是
溫度	
環境溫度範圍	0 至 +40 °C
產品資料	
下訂產品名稱	DDBC300-D

完整產品名稱	DDBC300-D
完整產品代碼	871016350641800
訂單代碼	913703031109
材質 Nr. (12NC)	913703031109
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163506401
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8710163506418

Dynalite 訊號調光器控制器

二维绘图

