



Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

DDBC300-DALI

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Données du produit

| Informations générales | | Nom de produit complet | |
|--|---|----------------------------|-----------------|
| Remarques | Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande | Nom de produit complet | DDBC300-DALI |
| Marquage CE | Marquage CE | Code EOC | 871016350641800 |
| Conforme à RoHS | Oui | Code de commande | 50641800 |
| Température | | Code 12NC | 913703031109 |
| Gamme de températures ambiantes 0 à +40 °C | | Code de commande local | DDBC300-DALI |
| Données du produit | | Quantité par pack | 1 |
| Nom du produit de la commande | DDBC300-D | Code EAN – Produit/Boîte | 8710163506401 |
| | | Conditionnement par carton | 1 |
| | | Codes EAN/UPC – Boîte | 8710163506418 |

Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

Schéma dimensionnel

