



Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

DDBC300-D

Диапазон сигнальных контроллеров диммеров Dynalite разработан для соответствия ожидаемым требованиям проектов. Они поддерживают все отраслевые протоколы управления драйверами (1–10 В, DSI, DALI и Broadcast DALI), а также два типа установки — на DIN-рейку и в настенный короб — для обеспечения гибкости. Все сигнальные контроллеры диммеров также поддерживают различное число и размеры контуров для отдельной работы или для эксплуатации в рамках системы, удовлетворяя любым требованиям проекта.

Данные о продукции

Общая информация		Полное название продукта	
Примечания	Для получения дополнительной информации и вариантов заказа загрузите технические характеристики продукции «Световые решения».	Полный код продукта	871016350641800
Маркировка CE	Маркировка CE	Код заказа	913703031109
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Материал № (12NC)	913703031109
Температура		Нумератор — количество на упаковку	1
Диапазон температур окружающей среды		От 0 до +40 °C	
EAN/UPC — продукт/короб			8710163506401
Нумератор — упаковок на внешний короб			1
EAN/UPC — короб			8710163506418
Данные об изделии			
Название продукта для заказа	DDBC300-D		

Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

Чертеж размеров

