



Dynalite Signal Dimmer-styrenheter

DDBC300-DALI

Dynalite-serien med Signal Dimmer-styrenheter är utformade för att uppfylla framtida projektkrav. De kan sända alla protokoll som ingår i branschstandarden (1–10 V, DSI, DALI och Broadcast DALI) och kan installeras med antingen DIN-skena eller väggdosa, för maximal flexibilitet. Produktserien innehåller även ett brett utbud styrenheter för driftdon med olika kretsnummer och storlekar, för antingen enskilt bruk eller som del i ett system

Produktdata

Allmän information	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ
CE-märkning	CE-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja
Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +40 °C
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DDBC300-D

Fullständigt produktnamn	DDBC300-DALI
Full EOC	871016350641800
Beställningsnummer	50641800
Materialnummer (12NC)	913703031109
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163506401
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8710163506418

Dynalite Signal Dimmer-styrenheter

Måttskiss

