



Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

DDBC320-DALI

Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος Dynalite έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις των έργων. Έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν όλα τα πρότυπα πρωτόκολλα διατάξεων οδήγησης του κλάδου (1-10V, DSI, DALI και Broadcast DALI) και υποστηρίζουν δύο σειρές δυνατοτήτων εγκατάστασης με ράγα DIN και επίτοιχο κουτί, για ευελιξία στην εγκατάσταση. Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος υποστηρίζει επίσης μια τεράστια σειρά ελεγκτών με διάταξη οδήγησης με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για ανεξάρτητη λειτουργία ή για λειτουργία ως μέρος συστήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Πλήρες όνομα προϊόντος	
Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού - Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας	Full EOC	DDBC320-DALI
Σήμανση CE	Σήμανση CE	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	871016350642500
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Κωδικός παραγγελίας	DDBC320DALI
Θερμοκρασία		Αρ. υλικού (12NC)	50642500
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +40 °C	Τοπικός κωδικός	913703031209
Στοιχεία προϊόντος		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	DDBC320DALI
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DDBC320-D	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
		EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163506425
		EAN/UPC - Κιβώτιο	1
			8710163506432

Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

