



Dynalite- signaalihiimentimen ohjaimet

DDBC320-DALI

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet on suunniteltu toimimaan myös tulevaisuissa projekteissa. Ne voivat lähettää kaikkia toimialan vakio-ohjainprotokollia (1-10V, DSI, DALI ja DALI-yleislähetys) ja tukevat kahta asennusvaihtoehtoa sekä DIN-kiskolle että seinärasialle, mikä tuo joustavuutta asennusratkaisuihin. Signaalihiimentimen ohjaimet tukevat myös laajaa valikoimaa virtalähteiden ohjaimia. Piirien määrä ja koko voi vaihdella, ja piirejä voidaan käyttää itsenäisesti tai järjestelmän osana projektin vaatimusten mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Koko tuotenimi	DDBC320-DALI
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja	Full EOC	871016350642500
CE-merkintä	CE-merkintä	Tilauuskoodi	50642500
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Tuotekoodi (12NC)	913703031209
Käyttölämpötila		SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C	EAN/UPC - tuote/kotelo	8710163506425
Tuotetiedot		SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa 1	
Tilaustuotteen nimi	DDBC320-D	EAN/UPC – laatikko	8710163506432

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet

Mittapiirros

