



Dynalite Signal Dimmer-styrenheter

DDBC320-DALI

Dynalite-serien med Signal Dimmer-styrenheter är utformade för att uppfylla framtida projektkrav. De kan sända alla protokoll som ingår i branschstandarden (1–10 V, DSI, DALI och Broadcast DALI) och kan installeras med antingen DIN-skena eller väggdosa, för maximal flexibilitet. Produktserien innehåller även ett brett utbud styrenheter för driftdon med olika kretsnummer och storlekar, för antingen enskilt bruk eller som del i ett system

Produktdata

Allmän information		Fullständigt produktnamn	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ	Full EOC	871016350642500
CE-märkning	CE-märkning	Beställningsnummer	50642500
EU RoHS-kompatibel	Ja	Materialnummer (12NC)	913703031209
Temperatur		SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Omgivningstemperatur	0 till +40 °C	EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163506425
Produktdata		Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Beställningsproduktnamn	DDBC320-D	EAN/UPC – Hölje	8710163506432

Dynalite Signal Dimmer-styrenheter

Måttskiss

