



Ελεγκτές ροοστατών σήματος **Dynalite**

DDBC516FR

DDBC516-FR-DALI

Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος Dynalite έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις των έργων. Έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν όλα τα πρότυπα πρωτόκολλα διατάξεων οδήγησης του κλάδου (1-10V, DSI, DALI και Broadcast DALI) και υποστηρίζουν δύο σειρές δυνατοτήτων εγκατάστασης με ράγα DIN και επίτοιχο κουτί, για ευελιξία στην εγκατάσταση. Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος υποστηρίζει επίσης μια τεράστια σειρά ελεγκτών με διάταξη οδήγησης με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για ανεξάρτητη λειτουργία ή για λειτουργία ως μέρος συστήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Πλήρες όνομα προϊόντος	DDBC516FR
Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού - Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας	Full EOC	871016352310100
Σήμανση CE	Σήμανση CE	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DDBC500
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Κωδικός παραγγελίας	52310100
Θερμοκρασία		Αρ. υλικού (12NC)	913703031509
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +40 °C	Τοπικός κωδικός	DDBC500
Στοιχεία προϊόντος		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DDBC516FR	ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163523101
		Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
		ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8710163523118

Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

