



Dynalite signal- controllere til lysdæmpere

DBC1210

Dynalite-serien inden for signal-controllere til lysdæmpere er konstrueret, så den opfylder fremtidens projektkrav. De er i stand til at transmittere alle standarddriverprotokoller inden for industrien (1-10V, DSI, DALI og Broadcast DALI) og understøtter to installationsmåder for både DIN-skinne og vægboks, så fleksible installationsmuligheder sikres. Produktudvalget af Signal-controllere til lysdæmpere understøtter også et bredt udvalg af controllere til drivere med mange forskellige kredsløbsantal og størrelser, så de kan anvendes individuelt eller som del af et system og således passer til alle projektkrav.

Produkt data

Generelle oplysninger		Det fulde produkt navn	
Bemærkninger	Download venligst produktdatabladet for belysning for at få flere informationer og bestillingsmuligheder.	Full EOC	871016350660900
CE-mærke	CE-mærke	Ordrekode	50660900
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Materialenr. (12NC)	913703036009
Temperatur		SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Omgivende temperaturområde	0 til +50 °C	EAN/UPC – Produkt/Æske	8710163506609
Produktdata		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Ordreprodukt navn	DBC1210	EAN/UPC – kasse	8710163506616

Dynalite signal-controllere til lysdæmpere

Målskitse

