



Dynalite signaaldimregelaars

DBC1210

De signaaldimregelaars uit de Dynalite-serie zijn ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage voor flexibele installatiemogelijkheden. De serie signaaldimregelaars ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met diverse aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	Full EOC	871016350660900
CE-markering	CE-markering	Bestelcode	50660900
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Materiaalnr. (12NC)	913703036009
Operationele temperatuur		Lokale code	DBC1210
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +50 °C	Numerator - Aantal per pak	1
Productgegevens		EAN/UPC - product/behuizing	8710163506609
Productnaam voor bestelling	DBC1210	Numerator - Dozen per buitendoos	1
		EAN/UPC - Case	8710163506616

Dynalite signaaldimregelaars

Maatschets

