



Controladores de reguladores de sinal Dynalite

DBC1210

A gama Dynalite de reguladores de sinal foi concebida para responder às necessidades futuras dos projetos. Estes têm capacidade para transmitir todos os protocolos de controladores standard da indústria (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e suportam duas gamas de oportunidades de instalação em configurações de calha DIN e caixa de parede, de modo a permitir oportunidades de instalação flexível. A gama de reguladores de sinal também suporta um vasto leque de controladores com uma variedade de números e tamanhos de circuitos para funcionar individualmente ou como parte de um sistema, adaptando-se a qualquer requisito do projeto.

Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	DBC1210
Observações	Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a Iluminação - Folha de dados do produto	Código do produto completo	871016350660900
Marca CE	Marca CE	Código de encomenda	50660900
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	N.º material (12NC)	913703036009
Temperatura		Numerador – Quantidade por embalagem	1
Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +50 °C	EAN/UPC - Produto/caixa	8710163506609
Dados do produto		Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Nome de produto da encomenda	DBC1210	EAN/UPC - Caso	8710163506616

Controladores de reguladores de sinal Dynalite

Desenho dimensional

