



Controlere Dynalite de reducere a intensității semnalului

DBC1210

Gama Dynalite de controlere de reducere a intensității semnalului a fost creată pentru a satisface cerințele viitoare ale proiectelor. Acestea sunt capabile să transmită toate protocoalele standard pentru balast din domeniu (1 – 10 V, DSI, DALI și Broadcast DALI) și să accepte două game de oportunități de instalare, atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete, pentru flexibilitatea instalării. Gama de controlere de reducere a intensității semnalului permite utilizarea unei game ample de controlere pentru balast, având un număr mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcționează individual sau ca parte a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerință a proiectului.

Catalog de date

Informații generale	
Observații	Descărcați Iluminat - Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă
Marcaj CE	Marcaj CE
În conformitate cu RoHS	Da
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la 0 până la +50 °C
Date despre produs	
Nume comandă produs	DBC1210

Numele complet al produsului	DBC1210
Full EOC	871016350660900
Cod de comandă	50660900
Număr material (12NC)	913703036009
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163506609
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8710163506616

Controlere Dynalite de reducere a intensității semnalului

Cote

