



Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

DBC1210

Диапазон сигнальных контроллеров диммеров Dynalite разработан для соответствия ожидаемым требованиям проектов. Они поддерживают все отраслевые протоколы управления драйверами (1–10 V, DSI, DALI и Broadcast DALI), а также два типа установки — на DIN-рейку и в настенный короб — для обеспечения гибкости. Все сигнальные контроллеры диммеров также поддерживают различное число и размеры контуров для отдельной работы или для эксплуатации в рамках системы, удовлетворяя любым требованиям проекта.


Данные о продукции

Общая информация	
Примечания	Для получения дополнительной информации и вариантов заказа загрузите технические характеристики продукции «Световые решения».
Маркировка CE	Маркировка CE
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +50 °C
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	DBC1210

Полное название продукта	DBC1210
Полный код продукта	871016350660900
Код заказа	913703036009
Материал № (12NC)	913703036009
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163506609
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8710163506616

Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.