



Bộ điều khiển độ sáng tín hiệu Dynalite

DBC1210

Bộ điều khiển độ sáng tín hiệu Dynalite được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các dự án trong tương lai. Có khả năng truyền trên tất cả các giao thức nguồn tiêu chuẩn công nghiệp (1-10V, DSI, DALI và Broadcast DALI), hỗ trợ lắp đặt linh hoạt theo cả hai cấu hình gắn ray và hộp gắn tường. Bộ điều khiển độ sáng tín hiệu Dynalite còn hỗ trợ các bộ điều khiển nguồn đa dạng với nhiều kiểu mạch và kích cỡ để hoạt động độc lập hoặc theo một hệ thống, phù hợp với mọi yêu cầu của dự án.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Tên sản phẩm đầy đủ	DBC1210
Ghi chú	Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng	Mã sản phẩm đầy đủ	871016350660900
Dấu CE	Dấu CE	Mã đơn hàng	913703036009
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Số vật liệu (12NC)	913703036009
Nhiệt độ		Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	0 đến +50°C	EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163506609
Dữ liệu sản phẩm		Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Tên sản phẩm khác	DBC1210	EAN/UPC - Vỏ	8710163506616

Bộ điều khiển độ sáng tín hiệu Dynalite

Bản vẽ kích thước

