



Controladores de reguladores de sinal Dynalite

DBC1220GL

A gama Dynalite de reguladores de sinal foi concebida para responder às necessidades futuras dos projetos. Estes têm capacidade para transmitir todos os protocolos de controladores standard da indústria (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e suportam duas gamas de oportunidades de instalação em configurações de calha DIN e caixa de parede, de modo a permitir oportunidades de instalação flexível. A gama de reguladores de sinal também suporta um vasto leque de controladores com uma variedade de números e tamanhos de circuitos para funcionar individualmente ou como parte de um sistema, adaptando-se a qualquer requisito do projeto.

Dados do produto

Informações gerais	
Observações	Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a Iluminação - Folha de dados do produto
Marca CE	Marca CE
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +50 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DBC1220GL

Nome do produto completo	DBC1220GL
Código do produto completo	871016350668500
Código de encomenda	50668500
N.º material (12NC)	913703038009
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163506685
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8710163506692

Controladores de reguladores de sinal Dynalite

Desenho dimensional

